

2021年2月発売予定

HotaluX

光触媒 除菌脱臭機 HotaluX AIR

型番：SP-102

さらにスピーディに効果を発揮！

※HotaluX AIR SP-101との比較



浮遊菌・浮遊ウイルスを
除去

ニオイ成分を
強力分解

狭い場所でも快適な
コンパクトタイプ

製品の特長


◆浮遊菌・浮遊ウイルスを除去

空気中に浮遊する菌・ウイルスを除去します。

●当社従来品（SP-101）浮遊菌・浮遊ウイルス除去試験結果


浮遊菌除去性能

※自然減衰を0%として比較した場合



浮遊ウイルス除去性能

※自然減衰を0%として比較した場合



※菌およびウイルスの抑制…【試験機関】(一財) 北里環境科学センター【試験方法】1m³の密閉空間におけるHiモード運転での効果【対象】浮遊した1種類の菌およびウイルス
【報告書番号】北生発2016_0276号(細菌)、北生発2016_0308号(ウイルス)

※実使用空間での実証効果ではありません。また、すべての菌・ウイルスに効果があることを保証するものではありません。

◆気になるニオイ成分を強力分解

脱臭スピード約2倍※

※当社従来品SP-101との比較



たばこ臭




体臭



ペット臭



生ゴミ臭




※当社調べ。1m³容器内での試験結果。ともに風量Hi設定での比較。

除菌・脱臭のしくみ

HotaluX AIRの光触媒ユニットは、
強力な酸化チタンフィルターに、
紫色光を作用させることで、
菌やウィルス・ニオイの原因物質を分解します。



〈イメージ図〉



おすすめの使用場所

パーソナル	普段過ごすことの多い場所 大型機器の設置に不向きな狭い場所	ピンポイント	会話や食事をする場所 人が集まりやすい場所
 オフィスや書斎の デスクの上に。	 一人カラオケ等の 小ブース内に。	 トイレの中に。	 会議室や飲食店の テーブルの上に。
 ホテルや寝室の ベッドの近くに。	 受付窓口の カウンターの上に。	 レジカウンターの 近くに。	 病院の診察室に。

便利な機能・使い方

3段階風量調整ボタン



おすすめの設定方法

- Hi** 食事・会話シーン
特に臭いが強い時
- Mid** 外出時
- Low** 就寝時

傾き調整スタンド

きれいな空気の風向きを調整できます。

フィルター交換不要！

フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。
※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。

仕様

※ともに天面はシルバーとなります。



型番	SP - 102	
カラー	ホワイト	ブラック
電源	DC 12V (ACアダプター100V)	
風量・最大消費電力	0.4m ³ /min・15W ※Hi 設定時	
使用温度範囲	0~40℃	
外形寸法 本体	幅166×奥行80×高さ145mm	
質量	約0.65kg (アダプター含まず)	

※当商品は開発中のため、デザイン・仕様が変更になる場合があります。

お問い合わせは下記へ

株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン

TEL : 048-577-1153